


# Bobina

## VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Número de artículo: 541665

FESTO

Cable con conexión de tubo aislante, 24 V DC.



### Hoja de datos

Característica	Valor
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 4,5 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	NEC 500 Class I, Div. 1
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Longitud del cable	0,5 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS