

Unidad de alimentación SVG-1/230VAC-48VDC-10A


Número pieza: 542404

Producto armonizado

FESTO

Con tensión de salida nominal de 48 V CC y corriente de salida nominal de 10 A.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ancho	125 mm
Altura	130 mm
Longitud	157 mm
Posición de montaje	convección libre
Alimentación primaria	1 fase
Corriente de entrada	5,1 - 2,3 A
Tensión de salida nominal CC	48 V
Corriente de salida nominal	10 A
Rango de tensión de entrada CA	100 ... 240 V
Tamponado del fallo de tensión	50 ms
Frecuencia de la línea	45 ... 65 Hz
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC Según la normativa UE de baja tensión
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Humedad relativa del aire	95%
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso del producto	2.800 g
Tipo de fijación	con perfil DIN
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura