

# Unidad de alimentación SVG-3/400VAC-48VDC-20A


Número pieza: 542405

Producto armonizado

FESTO

Con tensión de salida nominal de 48 V CC y corriente de salida nominal de 20 A.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ancho	125 mm
Altura	130 mm
Longitud	240 mm
Posición de montaje	convección libre
Alimentación primaria	3 fases
Corriente de entrada	2,3 - 1,9 A
Tensión de salida nominal CC	48 V
Corriente de salida nominal	20 A
Rango de tensión de entrada CA	400 ... 500 V
Tamponado del fallo de tensión	50 ms
Frecuencia de la línea	45 ... 65 Hz
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC Según la normativa UE de baja tensión
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Humedad relativa del aire	95%
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso del producto	3.500 g
Tipo de fijación	con perfil DIN
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura