


# Pórtico lineal DHSL-DGE25SP-HMPL16

Número pieza: 542981

FESTO

comprendiendo ejes eléctricos de husillo y ejes de manipulación ligeros, posicionado preciso y una variedad de módulos. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pórtico lineal 1.0
carga útil	0 ... 2 kg
Accionamiento eje Z	HMPL-16
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Posición intermedia, eje Z	simple
Carrera eje Z	0 ... 160 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,02 mm
Accionamiento eje Y	DGE-25-SP
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico con husillo
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 1.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,02 mm