


Pórtico lineal DHSL-DGC25-SLT16

Número pieza: 542984

FESTO

comprendiendo actuador sin vástago y mini carro compacto, dinámico y preciso. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pórtico lineal 1.0
carga útil	0 ... 2 kg
Accionamiento eje Z	SLT-16
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	0 ... 150 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,02 mm
Accionamiento eje Y	DGC-25
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Carrera eje Y	0 ... 3.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm