


Pórtico lineal DHSL-DGPL25S-SLT16

Número pieza: 542985

FESTO

comprendiendo actuador sin vástago y mini carro compacto, muy dinámico con "soft stop". Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pórtico lineal 1.0
carga útil	0 ... 2 kg
Accionamiento eje Z	SLT-16
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	0 ... 150 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,02 mm
Accionamiento eje Y	DGPL-25-SPC11
Tipo de accionamiento eje Y	servoneumático
Posición intermedia, eje Y	doble
Carrera eje Y	0 ... 1.600 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 1 mm