


# Pórtico lineal DHSL-2DGC40-DGEA25

Número pieza: 543014

FESTO

comprendiendo actuador sin vástago con ejes de guía pasivos y ejes eléctricos en voladizo, posicionamiento eléctrico dinámico y preciso. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado. Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pórtico lineal 4.0
carga útil	0 ... 10 kg
Accionamiento eje Z	DGEA-25
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico correa dentada DGEA
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 600 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,05 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,05 mm
Accionamiento eje Y	2x DGC-40
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Carrera eje Y	0 ... 3.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm