

# Pick&Place DHSP-HSP16


Número pieza: 543048

FESTO

Mecanismo guiado por enlace de conexión, accionamiento eléctrico o neumático para dos sentidos de movimiento, compacto y muy dinámico.

Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pick&Place 1.0
carga útil	0 ... 1,6 kg
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	20 ... 70 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,01 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,01 mm
Accionamiento eje Y	HSP-16
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Carrera eje Y	52 ... 170 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,01 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,01 mm