


conjunto de sujeción axial EAMM-A-D40-42B

Número de artículo: 543155

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	12,5 Nm
Peso del producto	340 g
Código de conexión, actuador	D40A D40C
Código de conexión, entrada motor	42B
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS