


conjunto paralelo EAMM-U-E24-40A

Número de artículo: 543226
Producto sustituido

FESTO

Para actuadores eléctricos.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	18
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	3.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	3,016 kgmm ²
Par motor sin carga	0,05 Nm
Momento de giro transferible	1 Nm
Peso del producto	240 g
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura