


conjunto paralelo EAMM-U-E48-52C

Número de artículo: 543233

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	3.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	71,138 kgmm ²
Par motor sin carga	0,3 Nm
Momento de giro transferible	5,5 Nm
Peso del producto	1.800 g
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura