


nodo multipolo VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Número de artículo: 543415

FESTO

Para terminales de válvulas VTSA y VTSA-F.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	16 en válvulas monoestables 8 en válvulas biestables
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	539 g
Control eléctrico	Multipolo
Conexión eléctrica	19 contactos Conector Según CNOMO E03.62.530.N
Material de la culata	PA
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio