

tubo flexible de material sintético PAN-4X0,75-NT

Número de artículo: 546284

FESTO

Con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	18 mm
Diámetro interior	2,9 mm
Radio máximo de curvatura	12 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,5 MPa -0,95 ... 15 bar -13,775 ... 217,5 psi
Homologación	TÜV
Clasificación marítima	véase el certificado
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,006 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 4 mm para boquilla con diámetro interior de 3 mm, con tuerca para boquilla con diámetro interior de 3 mm
Color	natural
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A