

# tubo flexible de material sintético PAN-10X1,5-NT

Número de artículo: 546287

FESTO

Con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	10 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	58 mm
Diámetro interior	7 mm
Radio máximo de curvatura	27 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi
Homologación	TÜV
Clasificación marítima	véase el certificado
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,042 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 10 mm
Color	natural
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A