

# arrastrador FKG-3/4-B


Número de artículo: 546541

Producto sustituido

FESTO

para evitar momentos laterales en actuadores lineales DGO y compensar errores de alineación de cargas de guiado paralelo.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	3/4"
Desviación radial +/-	0,039 "
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura ambiente	-4 ... 140 °F
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	134,9 lbf
Peso del producto	10,653 oz
Material del arrastrador	Aleación forjada de aluminio, anodizado Acero, galvanizado
Material de la horquilla	Acero cincado
Material de la pieza deslizante	latón