

empalme doble E-G3/4-3/4NPT

Número de artículo: 546549

Producto sustituido

[con 2 juntas](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2024. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	17,9 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	60 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	32 Nm
Par de apriete nominal	45 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	164,88 g
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	3/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS