


adaptador AD-3/4NPT-G3/4-I

Número de artículo: 546551

FESTO

un lado rosca interior, el otro lado rosca exterior.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	19,05 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	32 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	60 Nm
Peso del producto	98,13 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior 3/4 NPT
Conexión neumática 2	Rosca interior G3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	PVC
Material de la carcasa	Acero cincado