

Tubo de material sintético PUN-1/2X3/32-U-NT-100

Número pieza: 546665

FESTO

Con calibración exterior, adecuado para enchufes QS y QB.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.
Old part no. 13028569



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	1/2
Diámetro interior en pulgadas	21/64
Radio máximo de curvatura	1,1 "
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso del producto según la longitud	0,938 oz/ft
Color	natural
Dureza Shore	A 98 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)