

adaptador NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Número de artículo: 547432

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	atornillable
Conexión eléctrica	5 contactos M12x1 Conector
Longitud del cable	0,3 m
Estructura del cable	4x0,34
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la cubierta aislante del cable	PUR
Material de la carcasa	ABS
Material de los contactos crimp	Latón dorado