

clip de retención NEAU-M12-GD

Número de artículo: 548068

FESTO

Para evitar que las tuercas de unión se rompan fácilmente.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M12
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Material de la pinza de seguridad	PA