

tubo flexible de material sintético PKN-9

Número de artículo: 548148

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	11,5 mm
Diámetro interior	9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	0 ... 7 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso del producto según la longitud	0,058 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	D 80 +/-5
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	Recubierto de polietileno tereftalato PVC