


# Conector multipolo NECA-S1G9-P9-MP2

Número pieza: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ancho	20 mm
Altura	62 mm
Longitud	61 mm
Diámetro máximo admisible del cable	5 ... 10 mm
Margen de tensión de funcionamiento DC	21,6 ... 26,4 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Resistencia a la corriente	1 A
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	95% sin condensación
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	60 g
Sección de la conexión	0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Conexión eléctrica	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Tipo de fijación	con taladro pasante
Información sobre el material de la tuerca	latón
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	refuerzo PA
Datos sobre el material del tornillo	Acero