

cable de conexión SBOA-K20CP-WS

Número de artículo: 548823

FESTO

Para sistemas de cámara compacta SBOI-Q-... y SBOC-Q-...



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 60 V
Tipo de protección	IP65 IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexión eléctrica	Conector acodado / zócalo recto
Estructura del cable	2x0,24+2x0,34+0,49
Diámetro del cable	5,5 mm
Longitud del cable	2 m
Tipo de fijación	con tuerca
Color de la cubierta del cable	Gris luminoso
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	latón PUR níquelado
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce/latón Dorado