

Controlador del motor SEC-ST-48-6-P01


Número de artículo: 548945

Producto sustituido

FESTO

[Para motor paso a paso](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Modo de funcionamiento del controlador	Bipolar-Chopper-Driver
Modo de funcionamiento	Paso 1/32, 6400 pasos/vuelta
Reducción de corriente ajustable	0 ó 70 mediante interruptor Dip
Ajuste por pasos	mediante interruptor DIP
Ajuste de intensidad nominal	Interruptor DIP
Frecuencia máxima de pasos	40 kHz
Intensidad nominal	1,25 ... 6 A
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Homologación	C-Tick
Peso del producto	660 g
Margen de trabajo de las entradas lógicas	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Conexión eléctrica	borne roscado
Tipo de fijación	con perfil DIN