


# Motor paso a paso EMMS-ST-57-M-S

Número pieza: 549412

FESTO

sin acoplamiento, sin freno.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ángulo de paso a paso completo	1,8 deg
Tolerancia del ángulo de paso a paso	±5%
Clase de protección por aislamiento	B
Tensión nominal DC	48 V
Corriente nominal del motor	5 A
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	45 - 80 %
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Homologación	C-Tick
Momento de inercia de la masa global en la toma de fuerza	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Momento de retención del freno	1 Nm
Momento de retención del motor	1,4 Nm
Momento de inercia de la masa del rotor	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Esfuerzo axial admisible del eje	10 N
Esfuerzo radial admisible del eje	52 N
Peso del producto	1.100 g
Técnica de conexiones eléctricas	Conector