

perfil distribuidor VABM-C7-12W-G18-9

Número de artículo: 549655

FESTO

Para electroválvula VOVG con aire de pilotaje externo.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 9 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Peso del producto | 222 g |
| Conexión del aire de pilotaje 12 | M3 |
| Conexión neumática 1 | G1/8 |
| Conexión neumática 2 | M7 |
| Conexión neumática 3 | G1/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjable de aluminio |