

perfil distribuidor VABM-C7-12G-G18-5

Número de artículo: 552664

FESTO

Para electroválvula VOVG con aire de pilotaje externo.



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	5
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	147 g
Conexión del aire de pilotaje 12	M3
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio