

cable de fibra óptica SOOC-TB-M4-1-R25

Número de artículo: 552814

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---------------------------------------|
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Método de medición | Barrera fotoeléctrica |
| Diámetro mínimo de objeto | 0,35 mm |
| Particularidades del cable de fibra óptica | Estándar |
| Alcance | 400 mm |
| Temperatura ambiente | -55 ... 70 °C |
| Tamaños de cabezal | M4 |
| Longitud del cable de fibra óptica | 1 m |
| Radio máximo de curvatura | 25 mm |
| Par de apriete máximo | 2 Nm |
| Diámetro exterior | 2,2 mm |
| Material de la carcasa | Aleación de cobre PVC níquelado |
| Material del conductor de luz | PE |
| Tipo de protección | IP66 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |