

cable de fibra óptica SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Número de artículo: 552820

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura |
| Método de medición | Barrera fotoeléctrica |
| Diámetro mínimo de objeto | 0,05 mm |
| Particularidades del cable de fibra óptica | Precisión |
| Alcance | 30 mm |
| Temperatura ambiente | -55 ... 70 °C |
| Tamaños de cabezal | M3 |
| Longitud del cable de fibra óptica | 2 m |
| Longitud del casquillo | 40 mm |
| Radio máximo de curvatura | 10 mm |
| Par de apriete máximo | 1 Nm |
| Diámetro exterior | 1 mm |
| Información sobre el material del cuerpo | Acero inoxidable de aleación fina |
| Información sobre el material del conductor de luz | PE |
| Tipo de protección | IP66 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 |