

# cable de fibra óptica SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Número de artículo: 552826

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Método de medición	Barrera fotoeléctrica
Diámetro mínimo de objeto	0,35 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Alta temperatura
Alcance	400 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 115 °C
Tamaños de cabezal	M4
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Radio máximo de curvatura	25 mm
Par de apriete máximo	2 Nm
Diámetro exterior	2,2 mm
Información sobre el material del cuerpo	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del conductor de luz	PE
Tipo de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1