

cable de fibra óptica SOOC-DS-M6-1-R25

Número de artículo: 552838

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Método de medición	Sensor de reflexión directa
Diámetro mínimo de objeto	0,1 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Estándar
Alcance	140 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamaños de cabezal	M6
Longitud del cable de fibra óptica	1 m
Radio máximo de curvatura	25 mm
Par de apriete máximo	3 Nm
Diámetro exterior	2,2 mm
Material de la carcasa	Aleación de cobre PVC níquelado
Material del conductor de luz	PE
Tipo de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III