

cable de fibra óptica SOOC-DS-C-M4-2-R15

Número de artículo: 552842

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|------------------------------|
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Método de medición | Sensor de reflexión directa |
| Diámetro mínimo de objeto | 0,1 mm |
| Particularidades del cable de fibra óptica | Coaxial |
| Alcance | 75 mm |
| Temperatura ambiente | -55 ... 70 °C |
| Tamaños de cabezal | M4 |
| Longitud del cable de fibra óptica | 2 m |
| Radio máximo de curvatura | 15 mm |
| Par de apriete máximo | 2 Nm |
| Diámetro exterior | 1,25 mm |
| Material de la carcasa | latón niquelado |
| Material del conductor de luz | PE |
| Tipo de protección | IP66 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |