

# cable de fibra óptica SOOC-DS-P-M3-2-R10

Número de artículo: 552844

Producto sustituido

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Método de medición	Sensor de reflexión directa
Diámetro mínimo de objeto	0,05 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Precisión
Alcance	12 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamaños de cabezal	M3
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Radio máximo de curvatura	10 mm
Par de apriete máximo	1 Nm
Diámetro exterior	1,25 mm
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Material del conductor de luz	PE
Tipo de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III