


tubo flexible de material sintético PAN

Número de artículo: 553610

FESTO

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido.



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 ... 16 mm
Diámetro interior	2,5 ... 12 mm
Corresponde a la norma	DIN 73378-PA12-PHL
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 35 bar
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Color	azul marrón amarillo Verde natural Rojo Negro Plateado Blanco
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Poliamida 12 TPE-A