

Secador por adsorción PDAD-09-N3/8

Número de artículo: 553757


Producto sustituido

FESTO

para disponer de aire comprimido seco y limpio.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Posición de montaje | horizontal vertical |
| Construcción | secador por adsorción con generación de frío |
| Presión inicial 1 | 4 ... 16 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Sin opción de funcionamiento con lubricación |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE de baja tensión según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE sobre componentes de presión |
| Punto de condensación bajo presión | -40 °C |
| Punto de condensación bajo presión con un caudal reducido | -70 °C |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 60 °C |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [2:2:2] con -40 °C Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [2:1:2] con -70 °C |
| Temperatura del medio | 2 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 50 °C |
| Peso del producto | 13.000 g |
| Tipo de fijación | con accesorios |
| Conexión neumática 1 | NPT3/8-18 |
| Conexión neumática 2 | NPT3/8-18 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | Aleación forjable de aluminio |