

Secador por adsorción PDAD-100-N1/2

Número de artículo: 553762


Producto sustituido

FESTO

para disponer de aire comprimido seco y limpio.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	horizontal vertical
Construcción	secador por adsorción con generación de frío
Presión inicial 1	4 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE sobre componentes de presión
Punto de condensación bajo presión	-40 °C
Punto de condensación bajo presión con un caudal reducido	-70 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [2:2:2] con -40 °C Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [2:1:2] con -70 °C
Temperatura del medio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso del producto	47.000 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	NPT1/2-14
Conexión neumática 2	NPT1/2-14
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio