


conector NECC-L1G6-C1

Número de artículo: 553859

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	300 V
Resistencia a la corriente	10 A
Sección de la conexión	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la carcasa	PBT