

tubo flexible de material sintético PAN-8X1,25-SW

Número de artículo: 553914

FESTO

Con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 43 mm |
| Diámetro interior | 5,9 mm |
| Radio máximo de curvatura | 22 mm |
| Características de los tubos flexibles | Suitable for energy chains |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,095 ... 1,5 MPa -0,95 ... 15 bar -13,775 ... 217,5 psi |
| Homologación | TÜV |
| Certificado entidad que lo expide | B 013277 0506 00 |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0,024 kg/m |
| Conexión neumática | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 8 mm para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca para boquilla con diámetro interior de 6 mm |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | D 55 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del tubo flexible | TPE-A |