

# tubo flexible de material sintético PAN-16X2-RT

Número de artículo: 553929

FESTO

Con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	16 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	94 mm
Diámetro interior	12 mm
Radio máximo de curvatura	67 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,092 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 16 mm
Color	Rojo
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A