


cable de conexión NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Número de artículo: 553949

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D 9 contactos 15 contactos
Interfaz por cable	Conector SUB-D 15 polos Conector SUB-D 9 polos
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	Estándar
Radio mínimo de curvatura del cable	78 mm
Diámetro del cable	5,2 mm
Tipo de cable	LIYCY
Estructura del cable	3x0,34 apantallados
Código de color para el aislamiento de los hilos	marrón Verde Blanco
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material cable sheath	PVC
Color de la cubierta del cable	Gris
Material housing	Material sintético metalizado Metal
Material electrical contact	Dorado