


conector CAMF-B-M25-G4

Número de artículo: 555676

FESTO

Para cuerpo de interfaz CAMI-C.



Hoja de datos

Característica	Valor
Funciones adicionales	Fijación contra pérdida
Posición de montaje	indistinto
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	160 V
Resistencia a la corriente	1 A
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión