


placa base VMPA2-FB-AP-2-1-S0

Número de artículo: 555902

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	43 mm
Largo	107,3 mm
Patrón	21 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	185 g
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio