


# pivote del eje EAMB-44-7-35X30-32X32

Número de artículo: 558038

FESTO

Sirve para adaptar los actuadores con árbol hueco.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	35 mm
Diámetro de acogida 2	32 mm
Tamaño	185
Longitud nominal	30 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	75,3 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	200 Nm
Peso del producto	463 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS