


# acoplamiento

## EAMC-42-66-11-12

Número de artículo: 558313

FESTO



### Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	11 mm
Diámetro de acogida 2	12 mm
Tamaño	42
Longitud nominal	66 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	45,5 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	17 Nm
Peso del producto	166 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS