


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-A22-57A

Número pieza: 558897

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	22
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
momento de inercia de la masa	6,06 kgmm ²
momento de giro transferible	7,5 Nm
Peso del producto	430 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS