


Conjunto paralelo EAMM-U-A22-70A

Número pieza: 559787

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	22
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
momento de inercia de la masa	10,13 kgmm ²
Par motor sin carga	0,2 Nm
momento de giro transferible	5,5 Nm
Peso del producto	540 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS