

# cable de conexión VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Número de artículo: 560422

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	462 g
Conexión eléctrica	Cable con conector
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	Estándar
Radio mínimo de curvatura del cable	115 mm
Diámetro del cable	9,6 mm
Estructura del cable	36x0,25
Tipo de protección	IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	PVC