


caperuza
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Número de artículo: 560429

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	102 g
Conexión eléctrica	preconfeccionables
Diámetro máximo admisible del cable	5 ... 13 mm
Sección de la conexión	0,14 ... 0,34 mm ²
Tipo de protección	IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado