


conjunto de sujeción axial EAMM-A-L38-57A

Número de artículo: 560679

★ Gama básica

Para actuadores eléctricos.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	3,6 Nm
Peso del producto	220 g
Código de conexión, actuador	L38
Código de conexión, entrada motor	57A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS