


placa
VMPAL-EG-QS3/8"
Número de artículo: 560959

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	20,5 mm
Largo	107,3 mm
Función integrada	Aire de escape recuperado
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 5 bar
Presión inicial 1	0,5 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	60 g
Conexión neumática 3/5 compartida	para diámetro exterior del tubo flexible de 3/8"
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa	PA